

耳轴安装组件
DAMT-V1-100-A
订货号: 163530

FESTO



数据表

特性	值
规格	100
符合标准	ISO 15552（先前也有 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290）
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜含量超过 1% 的金属。例外情况：印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
环境温度	-40 °C...150 °C
最大负载能力	9 kN
产品重量	2094.8 g
材料说明	RoHS 合规
螺钉材料	钢 镀锌
耳轴安装件材料	镀锌钢
夹紧件材料	镀锌钢
杆材料	高合金不锈钢