

# T型快插接头 CRQST-3/8-12

订货号: 164207

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	8.1 mm
安装位置	可选
设计	T型
包规格	1
结构特点	推挽原理
工作压力时完整温度范围	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
工作压力说明	水：在最高温度 50°C 时，最大值为 0.6 MPa
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液态，无冰）
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-15 °C...120 °C
产品重量	85 g
输出数量	2
供应管线数量	1
合适的电缆	PFAN
安装方式	外六角形，规格 21 mm
气接口，气口 1	外螺纹 R3/8
气接口，气口 2	用于 12 mm 外径的气管
旋入螺钉的材料	高合金不锈钢
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	高合金不锈钢
释放环材料	高合金不锈钢
气管密封件材料	FPM
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢
止推环材料	高合金不锈钢