

穿板式快插接头

CRQSS-8

订货号: 164213



数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	5.7 mm
安装位置	可选
设计	穿板式
包规格	1
结构特点	推挽原理
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
工作压力说明	水: 在最高温度 50°C 时, 最大值为 0.6 MPa
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰)
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-15 °C...120 °C
产品重量	35 g
合适的电缆	PFAN
气接口, 气口 1	用于 8 mm 外径的气管
气接口, 气口 2	适用于气管外径 8 mm
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	高合金不锈钢
释放环材料	高合金不锈钢
螺母材料	高合金不锈钢
气管密封件材料	FPM
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢
止推环材料	高合金不锈钢