

棘轮装置
FLSM-40-L
订货号: 164233

FESTO



数据表

特性	值
规格	40
旋转方向	逆时针旋转
安装位置	可选
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
6bar 时理论扭矩	19.98 Nm
产品重量	2350 g
外壳材料	精制铝合金
套管材料	表面硬化钢
轴材料	表面硬化钢