

直角式插头插座 PEV-1/4-WD-LED-24

订货号: 164274

FESTO



数据表

特性	值
符合标准	EN 175301-803
开关状态指示	黄色 LED 绿色 LED
安装方式	螺钉夹紧
电缆出口	直角式
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 连接系统	连接型式 A 型, 基于 EN 175301-803 标准
电气接口 1, 接口/线芯数	4
电气接口 1, 使用的接口/线芯	4
电气接口 1, 安装类型	中央螺丝 M3
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 连接系统	螺纹端子
电气接口 2, 接口/线芯数	5
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	5
工作电压范围 DC	15 V...30 V
40°C 时的额定电流	8 A
电缆接头	Pg11
许用的电缆直径	4.5 mm...11 mm
接口横截面	0.25 mm ² ...1.5 mm ²
防护等级	IP65
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-40 °C...80 °C
环境温度说明	注意降额
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	加强型 PA6
外壳颜色	透明

特性	值
电触头材料	黄铜 镀镍 镀锡