


# 扁平型气缸 EZH-2,5/9-20-B

订货号: 164992

FESTO



## 数据表

特性	值
行程	20 mm
活塞直径	6 mm 等效直径
缓冲	无缓冲
安装位置	可选
工作模式	推 单作用
结构特点	缸径 矩形活塞杆
位置检测	无
扭矩/导向保护	矩形活塞杆
工作压力	0.28 Mpa...0.6 Mpa 2.8 bar...6 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
6 bar 时的理论力值, 前进行程	10 N
理论最小弹簧返回力	2.8 N
理论最大弹簧复位力	4.4 N
产品重量	17 g
安装方式	带有横向孔
气动接口	倒钩接头 PK-3
盖子材料	铝
密封件材料	NBR
外壳材料	铝
活塞杆材料	铜合金 镀镍