

底座
PAML-CP-90-HP3-G14
订货号: 1651540

FESTO



数据表

特性	值
规格	90
公称通径 DN	36
系列	L
工作压力	0 Mpa...5 Mpa 0 bar...50 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [---:--]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
适合食品行业使用	见补充材料说明
介质温度	5 °C...60 °C
环境温度	5 °C...60 °C
产品重量	800 g
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	G1/4
材料说明	RoHS 合规
底座材料	精制铝合金
密封件材料	NBR
螺钉材料	不锈钢