

**光纤电缆**  
**SOEZ-LLG-RT-0,5-M6X0,75**  
订货号: 165356

**FESTO**



**数据表**

特性	值
测量方法	光导 漫反射式传感器
环境温度	-20 °C...160 °C
规格	M6x0.75
产品重量	34 g
外壳材料	黄铜 镀铬
设置范围上限	100 mm
移动安装的环境温度	-20 °C...120 °C
防护等级	IP54
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L