

L 形棘爪接头

NPKA-L-G18-Q6-P10

订货号: 1655429

FESTO



数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	4 mm
气管插入深度	25.8 mm
旋入螺钉上的密封件类型	密封圈
安装位置	可选
包规格	10
结构特点	推挽原理
工作压力	-0.095 Mpa...1 Mpa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
工作压力说明	水: 0 - 50°C 时最高 0.6 MPa
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::] 水 (液态, 无冰)
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-10 °C...60 °C
最大紧固扭矩	2 Nm
标称扭矩	1.25 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	7.5 g
气接口, 气口 1	外螺纹 G1/8
气接口, 气口 2	适用于气管外径 6 mm
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PA66-GF30
螺纹密封件材料	NBR
套管材料	POM
气管密封件材料	NBR