

球阀  
VZBC-32-FF-40-22-F0405-V4V4T  
订货号: 1692202

FESTO



数据表

| 特性                | 值                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 结构特点              | 两通型球阀                                                                   |
| 驱动方式              | 机械                                                                      |
| 密封原理              | 软密封                                                                     |
| 安装位置              | 可选                                                                      |
| 安装方式              | 管式安装                                                                    |
| 过程阀连接             | 环形壳体，带螺纹法兰                                                              |
| 开关位置指示器           | 插槽方向 = 流向                                                               |
| 法兰孔型              | F04<br>F05                                                              |
| 内径                | 32 mm                                                                   |
| 公称通径 DN           | 32                                                                      |
| 阀功能               | 2/2                                                                     |
| 手控装置              | 无                                                                       |
| 流向                | 可逆                                                                      |
| 标称压力 PN           | 40                                                                      |
| 驱动扭矩              | 24 Nm                                                                   |
| 基于标准              | EN 1092-1<br>ISO 5211                                                   |
| 中等                | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [...:]<br>惰性气体<br>水 - 无水蒸气<br>中性流体<br>按要求提供其它介质 |
| 介质温度              | -10 °C...200 °C                                                         |
| 流量 Kv             | 105 m³/h                                                                |
| 材料说明              | RoHS 合规                                                                 |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364 区域 III                                                        |
| 外壳材料              | 高合金不锈钢                                                                  |
| 外壳物料编号            | 1.4408                                                                  |

| 特性           | 值                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 密封件材料        | PTFE<br>加强型聚四氟乙烯                                                                                                                                                                               |
| 滚珠材料         | 高合金不锈钢                                                                                                                                                                                         |
| 滚珠的物料编号      | 1.4408                                                                                                                                                                                         |
| 轴材料          | 高合金不锈钢                                                                                                                                                                                         |
| 编号轴材料        | 1.4401                                                                                                                                                                                         |
| 产品重量         | 3700 g                                                                                                                                                                                         |
| CE 认证（见合格声明） | 符合欧盟压力设备指令                                                                                                                                                                                     |
| CE 标记（见合格声明） | 符合英国压力设备法规                                                                                                                                                                                     |
| 防爆           | <input checked="" type="checkbox"/> 1 (ATEX)<br><input checked="" type="checkbox"/> 2 (ATEX)<br><input checked="" type="checkbox"/> 21 (ATEX)<br><input checked="" type="checkbox"/> 22 (ATEX) |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 3 - 高耐腐蚀能力                                                                                                                                                                                     |