

球阀
VZBC-65-FF-16-22-F07-V4V4T
订货号: 1692207

FESTO



数据表

特性	值
结构特点	两通型球阀
驱动方式	机械
密封原理	软密封
安装位置	可选
安装方式	管式安装
过程阀连接	环形壳体，带螺纹法兰
开关位置指示器	插槽方向 = 流向
法兰孔型	F07
内径	64 mm
公称通径 DN	65
阀功能	2/2
手控装置	无
流向	可逆
标称压力 PN	16
驱动扭矩	85 Nm
基于标准	EN 1092-1 ISO 5211
中等	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:] 惰性气体 水 - 无水蒸气 中性流体 按要求提供其它介质
介质温度	-10 °C...200 °C
流量 Kv	507 m³/h
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
外壳材料	高合金不锈钢
外壳物料编号	1.4408
密封件材料	PTFE 加强型聚四氟乙烯

特性	值
滚珠材料	高合金不锈钢
滚珠的物料编号	1.4408
轴材料	高合金不锈钢
编号轴材料	1.4401
产品重量	10000 g
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟压力设备指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国压力设备法规
防爆	☑ 1 (ATEX) ☑ 2 (ATEX) ☑ 21 (ATEX) ☑ 22 (ATEX)
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力