


球阀  
VZBC-100-FF-16-22-F0710-V4V4T  
订货号: 1692209

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 结构特点                | 两通型球阀                                                                   |
| 驱动方式                | 机械                                                                      |
| 密封原理                | 软密封                                                                     |
| 安装位置                | 可选                                                                      |
| 安装方式                | 管式安装                                                                    |
| 过程阀连接               | 环形壳体，带螺纹法兰                                                              |
| 开关位置指示器             | 插槽方向 = 流向                                                               |
| 法兰孔型                | F07<br>F10                                                              |
| 内径                  | 96 mm                                                                   |
| 公称通径 DN             | 100                                                                     |
| 阀功能                 | 2/2                                                                     |
| 手控装置                | 无                                                                       |
| 流向                  | 可逆                                                                      |
| 标称压力 PN             | 16                                                                      |
| 驱动扭矩                | 148 Nm                                                                  |
| 基于标准                | EN 1092-1<br>ISO 5211                                                   |
| 中等                  | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [...:]<br>惰性气体<br>水 - 无水蒸气<br>中性流体<br>按要求提供其它介质 |
| 介质温度                | -10 °C...200 °C                                                         |
| 流量 Kv               | 1414 m³/h                                                               |
| 材料说明                | RoHS 合规                                                                 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III                                                        |
| 外壳材料                | 高合金不锈钢                                                                  |
| 外壳物料编号              | 1.4408                                                                  |

| 特性           | 值                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 密封件材料        | PTFE<br>加强型聚四氟乙烯                                                                                       |
| 滚珠材料         | 高合金不锈钢                                                                                                 |
| 滚珠的物料编号      | 1.4408                                                                                                 |
| 轴材料          | 高合金不锈钢                                                                                                 |
| 编号轴材料        | 1.4401                                                                                                 |
| 产品重量         | 20600 g                                                                                                |
| CE 认证（见合格声明） | 符合欧盟压力设备指令                                                                                             |
| CE 标记（见合格声明） | 符合英国压力设备法规                                                                                             |
| 防爆           | <div> <div>☑ 1 (ATEX)</div> <div>☑ 2 (ATEX)</div> <div>☑ 21 (ATEX)</div> <div>☑ 22 (ATEX)</div> </div> |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 3 - 高耐腐蚀能力                                                                                             |