


**球阀**  
**VZBA-2"-GGG-63-32L-F0507-V4V4T**  
 订货号: 1692219

FESTO



**数据表**

特性	值
结构特点	3 通型球阀 L 型孔
驱动方式	机械
密封原理	软密封
安装位置	可选
安装方式	管式安装
过程阀连接	Rp2
开关位置指示器	插槽方向 = 流向
法兰孔型	F05 F07
内径	38.1 mm
公称通径 DN	50
阀功能	3/2
手控装置	无
流向	可逆
标称压力 PN	63
驱动扭矩	68 Nm
基于标准	EN 10226-1 ISO 5211
中等	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [...:...] 惰性气体 水 - 无水蒸气 中性流体 按要求提供其它介质
介质温度	-10 °C...200 °C
L 型孔的流量 Kv	53.7 m³/h
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
外壳材料	高合金不锈钢
外壳物料编号	1.4408

特性	值
密封件材料	PTFE 加强型聚四氟乙烯
滚珠材料	高合金不锈钢
滚珠的物料编号	1.4408
轴材料	高合金不锈钢
编号轴材料	1.4401
产品重量	7400 g
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟压力设备指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国压力设备法规
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力