

传感器感应片
DASI-Q11-16-A-SL
订货号: 1692969

FESTO



数据表

特性	值
规格	16
设计	用于 T 型槽
对于活塞直径	Ø16
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	2.5 g
安装方式	嵌入 T 型槽 通过螺纹销 通过内螺纹安装
材料说明	RoHS 合规
螺钉材料	钢 镀锌