

# 电机安装法兰 EAMF-A-28B-28A

订货号: 1704476

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值              |
|---------------------|----------------|
| 安装位置                | 可选             |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储存温度                | -25 °C...60 °C |
| 相对空气湿度              | 0 - 95%        |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C |
| 产品重量                | 34 g           |
| 接口代码, 电机输入          | 28A            |
| 接口代码, 离合器外壳         | 28B            |
| 材料说明                | RoHS 合规        |