

插入式插座 MSSD-C-4P

订货号: 171157

FESTO



数据表

特性	值
安装方式	通过 M3 中央螺丝安装在电磁阀上
安装位置	可选
产品重量	22 g
电气接口	3 针 直角式插座 类型 A 符合 DIN EN 175301-803 标准 方形结构 MSC 方形结构 MSN1
电缆接头	Pg 9
电缆直径	6 mm...8 mm
标称导线横截面积	1.5 mm ²
防护等级	IP65
环境温度	-25 °C...90 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	聚合物
外壳颜色	黑色