


开关阀
HEE-D-MINI-230
订货号: 172958



数据表

特性	值
结构特点	活塞闸阀
驱动方式	电控
密封原理	软密封
排气功能	不带节流选项
手控装置	锁定式
复位类型	弹簧复位
先导类型	先导驱动
阀功能	两位三通，常闭，单稳态
工作压力	0.25 Mpa...1.6 Mpa 2.5 bar...16 bar
搭接	正重叠
持续通电率	100%
线圈的特性参数	230 V AC: 50/60 Hz, 启动功率 5.0 VA, 保持功率 3.7 VA
允许的电压波动	-14 % / +10 %
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟低电压指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国电气设备相关规定
安装方式	管式安装 带附件
安装位置	可选
流向	不可逆
产品重量	223 g
气接口，气口 3	G1/8
输出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体

特性	值
电气接口	类型 C 插头 符合 DIN EN 175301-803 标准
信号状态显示器	通过附件安装
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝