

阀芯  
QSP10-4  
订货号: 172972

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                           |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 旋入螺钉上的密封件类型         | O 形圈                                        |
| 安装位置                | 可选                                          |
| 设计                  | 直列式设计                                       |
| 包规格                 | 10                                          |
| 结构特点                | 推挽原理                                        |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-13.775 psi...145 psi |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...10 bar                          |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]            |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作                                    |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力                                  |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 环境温度                | 0 °C...60 °C                                |
| 安装方式                | 固定销                                         |
| 气接口, 气口 1           | 压簧 10 mm                                    |
| 气接口, 气口 2           | 适用于气管外径 4 mm                                |
| 释放环颜色               | 蓝色                                          |
| 材料说明                | RoHS 合规                                     |
| 外壳材料                | 镀镍黄铜                                        |