


堵头
QSP14-PTB
订货号: 172987

FESTO



数据表

特性	值
规格	标准
安装位置	可选
设计	直列式设计
包规格	1
工作压力时完整温度范围	0.095 Mpa...1 Mpa 13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	0.95 bar...10 bar
海事分类	参见证书
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	2.7 g
安装方式	固定销
气接口, 气口 1	压簧 14 mm
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PA
气管密封件材料	NBR