


吸盘

VAS-1-M3-NBR

产品代号: 173437

FESTO

密封圈, 未包含在供货范围内.



技术参数

特性	值
额定尺寸	0.4 mm
吸盘直径	1 mm
有效的吸气直径	0.8 mm
设计结构	真空接口位于顶部 圆形, 标准
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
环境温度	-20 ... 80 °C
70%真空时的起步阻力	0.035 N
安装螺纹	M3
吸盘安装件	M3
真空接口	M3
肖氏硬度	55 +/- 5
凸缘螺丝的材料信息	牙铸锌
吸盘的材料信息	NBR