


减压阀  
LR-3/4-D-7-O-MIDI-NPT  
订货号: 173667

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                        |
|---------------------|------------------------------------------|
| 规格                  | Midi                                     |
| 系列                  | D                                        |
| 工作压力                | 1.6 Mpa<br>16 bar                        |
| 压力调节范围              | 0.5 bar...7 bar                          |
| 最大压力迟滞              | 0.02 Mpa<br>0.2 bar<br>2.9 psi           |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体 |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)                   |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                              |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| 输出口空气纯净度等级          | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体 |
| 介质温度                | -10 °C...60 °C                           |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C                           |
| 气接口, 气口 1           | 3/4 NPT                                  |
| 气接口, 气口 2           | 3/4 NPT                                  |
| 材料说明                | RoHS 合规                                  |