


减压阀  
LR-1-D-MAXI-NPT  
订货号: 173672

FESTO



数据表

| 特性                      | 值                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 规格                      | Maxi                                    |
| 系列                      | D                                       |
| 安装位置                    | 可选                                      |
| 控制器功能                   | 输出压力常数                                  |
| 工作压力                    | 1.6 Mpa<br>16 bar                       |
| 压力调节范围                  | 0.5 bar...12 bar                        |
| 最大压力迟滞                  | 0.04 Mpa<br>0.4 bar<br>5.8 psi          |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 11500 l/min                             |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体 |
| 工作和先导介质说明               | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）                   |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 输出口空气纯净度等级              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体 |
| 介质温度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 环境温度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 产品重量                    | 800 g                                   |
| 安装方式                    | 面板式安装<br>管式安装<br>要么：                    |
| 气接口，气口 1                | 1 NPT                                   |
| 气接口，气口 2                | 1 NPT                                   |
| 材料说明                    | RoHS 合规                                 |
| 密封件材料                   | NBR                                     |
| 外壳材料                    | 压铸锌                                     |