

过滤器  
LF-3/4-D-5M-MIDI-NPT  
订货号: 173698

FESTO



数据表

| 特性                       | 值                                        |
|--------------------------|------------------------------------------|
| 规格                       | Midi                                     |
| 系列                       | D                                        |
| 安装位置                     | 垂直                                       |
| 过滤等级                     | 5 µm                                     |
| 冷凝水排放装置                  | 手控装置, 非锁定式                               |
| 保护罩                      | 金属保护罩                                    |
| 工作压力                     | 0 bar...16 bar                           |
| 标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化) | 2000 l/min                               |
| 工作介质                     | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-9:-]<br>惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC                | 2 - 中等耐腐蚀能力                              |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性      | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| 储存温度                     | -10 °C...60 °C                           |
| 输出口空气纯净度等级               | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>惰性气体 |
| 介质温度                     | -10 °C...60 °C                           |
| 环境温度                     | -10 °C...60 °C                           |
| 安装方式                     | 管式安装<br>通过安装支架<br>要么:                    |
| 气接口, 气口 1                | 3/4 NPT                                  |
| 气接口, 气口 2                | 3/4 NPT                                  |
| 材料说明                     | RoHS 合规                                  |
| 过滤器材料                    | PE                                       |
| 外壳材料                     | 压铸锌                                      |
| 碗罩材料                     | PC                                       |