


过滤器
LF-1-D-5M-MAXI-A-NPT
订货号: 173707

FESTO



数据表

特性	值
规格	Maxi
系列	D
安装位置	垂直
过滤等级	5 µm
冷凝水排放装置	全自动
保护罩	金属保护罩
工作压力	2 bar...12 bar
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	3800 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
介质温度	5 °C...60 °C
环境温度	5 °C...60 °C
安装方式	管式安装 通过安装支架 要么：
气接口，气口 1	1 NPT
气接口，气口 2	1 NPT
材料说明	RoHS 合规
过滤器材料	PE
外壳材料	压铸锌
罩罩材料	PC