


# 过滤减压阀

## LFR-3/8-D-7-MIDI-A-NPT

订货号: 173787

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	Midi
系列	D
安装位置	垂直
过滤等级	40 µm
冷凝水排放装置	全自动
最大冷凝容积	43 cm <sup>3</sup>
保护罩	金属保护罩
工作压力	0.2 Mpa...1.2 Mpa 2 bar...12 bar
最大压力迟滞	0.2 bar
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	3200 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4] 惰性气体
介质温度	5 °C...60 °C
环境温度	5 °C...60 °C
产品重量	900 g
安装方式	管式安装 通过安装支架 要么:
气接口, 气口 1	3/8 NPT
气接口, 气口 2	3/8 NPT
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸锌
碗罩材料	PC