


过滤减压阀
LFR-3/4-D-MIDI-NPT
订货号: 173796

FESTO



数据表

特性	值
规格	Midi
系列	D
过滤等级	40 µm
冷凝水排放装置	手控装置, 非锁定式
最大冷凝容积	43 cm³
保护罩	金属保护罩
工作压力	0.1 Mpa...1.6 Mpa 1 bar...16 bar
最大压力迟滞	0.2 bar
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	3400 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [·:9:·] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4] 惰性气体
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	920 g
安装方式	带附件
气接口, 气口 1	3/4 NPT
气接口, 气口 2	3/4 NPT
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸锌
碗罩材料	PC