


过滤减压阀
LFR-1-D-O-MAXI-A-NPT
订货号: 173815

FESTO



数据表

特性	值
规格	Maxi
系列	D
安装位置	垂直
过滤等级	40 µm
冷凝水排放装置	全自动
最大冷凝容积	80 cm³
保护罩	金属保护罩
工作压力	0.2 Mpa...1.2 Mpa 2 bar...12 bar
最大压力迟滞	0.4 bar
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	10000 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4] 惰性气体
介质温度	5 °C...60 °C
环境温度	5 °C...60 °C
产品重量	1400 g
安装方式	带附件
气接口，气口 1	1 NPT
气接口，气口 2	1 NPT
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸锌
碗罩材料	PC