


油雾器
LOE-1/4-D-MINI-NPT
订货号: 173821

FESTO



数据表

特性	值
最大贮油量	45 cm ³
保护罩	金属保护罩
工作压力	1.6 Mpa 16 bar 232 psi
油雾器功能的最小流量	3 l/min
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	2300 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-] 惰性气体
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	270 g
安装方式	带附件
气接口，气口 1	1/4 NPT
气接口，气口 2	1/4 NPT
材料说明	RoHS 合规
罩罩材料	PC