


# 油雾器 LOE-1-D-MAXI-NPT

订货号: 173827

FESTO



## 数据表

| 特性                       | 值  |
|--------------------------|--|
| 最大贮油量                    | 190 cm <sup>3</sup>                      |
| 保护罩                      | 金属保护罩                                    |
| 工作压力                     | 1.6 Mpa<br>16 bar<br>232 psi             |
| 油雾器功能的最小流量               | 10 l/min                                 |
| 标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化) | 9000 l/min                               |
| 工作介质                     | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体 |
| 工作和先导介质说明                | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)                   |
| 耐腐蚀等级 CRC                | 2 - 中等耐腐蚀能力                              |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性      | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| 储存温度                     | -10 °C...60 °C                           |
| 输出口空气纯净度等级               | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>惰性气体 |
| 介质温度                     | -10 °C...60 °C                           |
| 环境温度                     | -10 °C...60 °C                           |
| 产品重量                     | 1200 g                                   |
| 安装方式                     | 带附件                                      |
| 气接口, 气口 1                | 1 NPT                                    |
| 气接口, 气口 2                | 1 NPT                                    |
| 材料说明                     | RoHS 合规                                  |
| 碗罩材料                     | PC                                       |