


气源处理装置

FRC-3/4-D-O-MAXI-A-NPT

订货号: 173879

FESTO



数据表

特性	值
规格	Maxi
安装位置	垂直
冷凝水排放装置	全自动
过滤等级	40 µm
工作压力	0.2 Mpa...1.2 Mpa 2 bar...12 bar
压力调节范围	0.5 bar...12 bar
最大压力迟滞	0.04 Mpa 0.4 bar 5.8 psi
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	8300 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:·] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:·]
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	2280 g
安装方式	管式安装 通过安装支架 要么：
气接口，气口 1	3/4 NPT
气接口，气口 2	3/4 NPT
外壳材料	压铸锌
碗罩材料	PC