


# 气源处理装置

## FRC-1-D-7-MAXI-A-NPT

订货号: 173891

FESTO



### 数据表

| 特性                      | 值                                   |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 规格                      | Maxi                                |
| 安装位置                    | 垂直                                  |
| 冷凝水排放装置                 | 全自动                                 |
| 过滤等级                    | 40 µm                               |
| 工作压力                    | 0.2 Mpa...1.2 Mpa<br>2 bar...12 bar |
| 压力调节范围                  | 0.5 bar...7 bar                     |
| 最大压力迟滞                  | 0.04 Mpa<br>0.4 bar<br>5.8 psi      |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 8700 l/min                          |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]      |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 2 - 中等耐腐蚀能力                         |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| 介质温度                    | -10 °C...60 °C                      |
| 环境温度                    | -10 °C...60 °C                      |
| 产品重量                    | 2520 g                              |
| 安装方式                    | 管式安装<br>通过安装支架<br>要么：               |
| 气接口，气口 1                | 1 NPT                               |
| 气接口，气口 2                | 1 NPT                               |
| 外壳材料                    | 压铸锌                                 |
| 碗罩材料                    | PC                                  |