


开关阀
HEL-1-D-MAXI-NPT
订货号: 173923

FESTO



数据表

特性	值
网格尺寸	65 mm
排气功能	带节流选项
驱动方式	气动
密封原理	软密封
安装位置	可选
手控装置	无
结构特点	活塞闸阀
复位类型	弹簧复位
先导类型	直接
流向	不可逆
阀功能	两位两通，常闭，单稳态
工作压力	0.3 Mpa...1.6 Mpa 3 bar...16 bar
b 值	0.54
C 值	28.3 l/sbar
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	6500 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	394 g
安装方式	管式安装 带附件
气接口，气口 1	1 NPT
气接口，气口 2	1 NPT
材料说明	RoHS 合规

特性	值
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝