

堵头
B-M5-B
订货号: 174308

FESTO



数据表

特性	值
包规格	10
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
标称扭矩	1.33 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	1 g
安装方式	内六角，规格 2.5 mm
气接口，气口 1	外螺纹 M5
材料说明	RoHS 合规
堵头材料	镀锌钢
O 型圈材料	不锈钢 NBR