

堵头
B-M7
订货号: 174309

FESTO



数据表

特性	值
包规格	10
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
标称扭矩	3.35 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	2 g
安装方式	内六角形，规格 3 mm
气接口，气口 1	外螺纹 M7
材料说明	RoHS 合规
堵头材料	镀锌钢
O 型圈材料	不锈钢 NBR