


法兰安装件
FNC-32
订货号: 174376

FESTO



数据表

特性	值
规格	32
符合标准	ISO 15552 (先前也有 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...150 °C
产品重量	221 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	钢 镀锌
螺钉材料	钢 镀锌