


双耳环安装件  
SNCB-32  
订货号: 174390

FESTO



数据表

| 特性                | 值                                       |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 规格                | 32                                      |
| 基于标准              | ISO 15552                               |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 1 - 低耐腐蚀能力                              |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L                          |
| 适用于锂离子电池生产        | 不使用铜含量超过 5% 的金属。例外情况：印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈 |
| 环境温度              | -40 °C...90 °C                          |
| 最大负载能力            | 1 kN                                    |
| 产品重量              | 103 g                                   |
| 材料说明              | RoHS 合规                                 |
| 安装件材料             | 压铸铝                                     |
| 螺栓材料              | 镀锌钢                                     |
| 轴承材料              | 聚合物                                     |
| 圆片材料              | 镀锌钢                                     |
| 螺钉材料              | 镀锌钢                                     |
| 锁的材料              | 弹簧钢，镀锌                                  |