


双耳环安装件  
SNCB-125  
订货号: 174396

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                        |
|---------------------|------------------------------------------|
| 规格                  | 125                                      |
| 基于标准                | ISO 15552                                |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力                               |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                           |
| 适用于锂离子电池生产          | 不使用铜含量超过 5% 的金属。例外情况: 印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈 |
| 环境温度                | -40 °C...90 °C                           |
| 产品重量                | 1860 g                                   |
| 材料说明                | RoHS 合规                                  |
| 安装件材料               | 压铸铝                                      |
| 螺栓材料                | 镀锌钢                                      |
| 轴承材料                | 聚合物                                      |
| 圆片材料                | 镀锌钢                                      |
| 螺钉材料                | 镀锌钢                                      |
| 锁的材料                | 弹簧钢, 镀锌                                  |