

双耳环安装件 SNCS-32

订货号: 174397

FESTO



数据表

特性	值
规格	32
基于标准	ISO 15552 (之前为 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...150 °C
最大负载能力	1 kN
产品重量	86 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	压铸铝
关节轴承材料	钢 PTFE
螺钉材料	钢 镀锌