

耳轴安装件 ZNCF-100

订货号: 174416

FESTO



数据表

特性	值
规格	100
基于标准	ISO 15552
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...150 °C
产品重量	2254 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	压铸不锈钢
螺钉材料	钢 镀锌