

耳轴安装件
ZNCF-125
订货号: 174417

FESTO



数据表

特性	值
规格	125
基于标准	ISO 15552
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...150 °C
产品重量	3484 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	压铸不锈钢
螺钉材料	钢 镀锌