

多位置安装组件
DPNC-32
订货号: 174418

FESTO



数据表

特性	值
规格	32
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-40 °C...150 °C
产品重量	291 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	钢
螺纹销材料	钢 镀锌
螺母材料	钢 镀锌