

多位置安装组件 DPNC-100

订货号: 174423

FESTO



数据表

特性	值
规格	100
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-40 °C...150 °C
产品重量	2929 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	精制铝合金
螺纹销材料	钢 镀锌
螺母材料	钢 镀锌