

带电缆插座
KMEB-2-24-5-LED
订货号: 174845

FESTO



数据表

特性	值
开关位置指示器	LED
安装方式	通过 M2.5 中央螺丝安装在电磁阀上
安装位置	可选
产品重量	400 g
电气接口	4 针 直角式插座 类型 C 符合 DIN EN 175301-803 标准
标称工作电压 DC	24 V
保护导线接口	可用
电缆长度	5 m
电缆直径	6.2 mm
电缆结构	3 x 0.75 mm²
防护等级	IP65 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-20 °C...80 °C
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
电缆护套材料	TPE-U(PUR)
外壳材料	PA POM
电触头材料	青铜