

节流阀
GRLO-M5-QS-4-LF-C
订货号: 175057

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	节流功能
气接口, 气口 1	M5
气接口, 气口 2	QS-4
调节元件	一字圆头螺丝
安装方式	拧入
流量控制方向上的标准标称流量	40 l/min
工作压力	0 bar...10 bar
环境温度	-10 °C...60 °C
安装位置	可选
流量控制方向上的标准流量 6 -> 0 bar	80 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
洁净室等级	4 级, 符合 ISO 14644-1
介质温度	-10 °C...60 °C
最大紧固扭矩	1.5 Nm
产品重量	9 g
旋入螺钉的材料	黄铜
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
释放环材料	POM
调节螺丝材料	黄铜
摆动接头材料	压铸锌