

压力开关



PEV-1/4-B-OD-CT

产品代号: 175251

FESTO

当达到一定压力值时打开或关闭一个电路压力切换点可调，切换迟滞可调。不带连接插座。

将淘汰的产品，供货至 2010.



技术参数

特性	值
授权	CCC
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
材料备注	不含有黄铜和PTFE
测定变量	相对压力
测量方式	气动/电子压力转换开关
工作压力	1 ... 12 bar
工作介质	压缩空气，经过滤，未润滑 过滤、已润滑的压缩空气 水 矿物油
介质温度	-20 ... 80 °C
环境温度	-20 ... 80 °C
切换元件功能	转换开关
最大切换频率	3 Hz
最大开关输出电压， AC	250 V
最大的转换输出电压 DC	125 V
最大输出电流	5,000 mA
电连接	A型 插头 符合DIN 43650 方块形结构
安装类型	带通孔
装配位置	任何
气动连接	G1/4
产品重量	220 g
外壳的材料信息	锻造铝合金
工作状态显示	黄色 LED
临界值的范围	1 ... 12 bar
防护等级	IP65