


压力开关

PEV-1/4-A-SW27-B-OD

订货号: 175252

FESTO



数据表

特性	值
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
测得变量	相对压力
测量方法	气/电压力转换器
工作压力	1 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
介质温度	-20 °C...80 °C
环境温度	-30 °C...100 °C
开关元件功能	转换开关
最大开关频率	3 Hz
最大开关输出电压 AC	250 V
最大开关输出电压 DC	250 V
最大输出电流	4000 mA
电气接口	4 针 插头
安装方式	拧入
安装位置	可选
气动接口	G1/4
产品重量	900 g
外壳材料	PA66-GF30 镀锌钢
膜片材料	NBR
阈值设置范围	1 bar...10 bar
防护等级	IP65
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L