

# 挡块组件 KSM-8

订货号: 175834

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	8
旋转角度调节范围	0 deg...180 deg
摆角	180 deg
安装位置	可选
微调	-5 deg
结构特点	止动杆
位置检测	无
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
产品重量	70 g
盖子材料	加强型聚酰胺
挡块材料	高合金不锈钢
外壳材料	铝 阳极氧化