

止动组件
KSM-10
订货号: 175835

FESTO



数据表

特性	值
规格	10
旋转角度调节范围	0 deg...200 deg
摆角	200 deg
安装位置	可选
微调	-5 deg
结构特点	止动杆
位置检测	无
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
产品重量	100 g
盖子材料	加强型聚酰胺
挡块材料	高合金不锈钢
外壳材料	铝 阳极氧化