

阀组件 CPV10-BS-5/3G-M7

订货号: 176055

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	三位五通中封式
工作气口	M7
工作压力	2.5 bar...10 bar
公称通径	4 mm
安装位置	可选
爆破压力	30 bar
关闭时间	30 ms
打开时间	20 ms
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐冲击性	30 g/11 ms, 符合 EN 60068-2-27 标准
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	23 g
安装方式	带通孔
气接口, 气口 2	M7
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸锌