



圆形气缸

DSAS-63- -PPV-A-CT

产品代号: 176615

FESTO

端盖上有摆动轴承
 该产品只可从Festo Korea Co. Ltd订购
 将淘汰的产品，供货至 2010.



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------------|------------------|
| 行程 | 1 ... 500 mm |
| 活塞直径 | 63 mm |
| 缓冲 | PPV: 两端带可调的气缓冲 |
| 工作压力 | 1 ... 10 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 干燥压缩空气，经润滑或未经润滑 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 缓冲长度 | 27 mm |
| 6 bar时的理论作用力，回复行程 | 1,682 N |
| 6 bar时的理论作用力，进程 | 1,870 N |
| 0 mm行程时的移动质量 | 1,137 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 43.9 g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 1,397 g |
| 每 10 mm 行程的附加质量系数 | 24.8 g |
| 气动连接 | M45x1,5 |
| 材料备注 | 不含有黄铜和PTFE |
| 盖子的材料信息 | 锻造铝合金 |
| 密封件的材料信息 | NBR TPE-U(PU) |
| 外壳的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 活塞杆的材料信息 | 高合金钢 |